

Версия 01.2017

## Опросный лист для подбора пробоотборников

**Предприятие-заказчик\*:** \_\_\_\_\_

**Контактное лицо\***  
(Ф.И.О., Должность) \_\_\_\_\_

**Тел./Факс\*:** \_\_\_\_\_ **E-mail\*:** \_\_\_\_\_

**Позиционное обозначение и кол-во приборов:** \_\_\_\_\_

**Позиционное обозначение и кол-во приборов**

**Исполнение прибора**  Стационарное  Переносное

**Материал корпуса**  Нерж. сталь  Пластик

**Техника пробоотбора**  Вакуумный насос  Перистальтический насос

**Система термостатирования пробы**  Требуется  Не требуется

**Варианты исполнения емкости для хранения пробы**

<input type="checkbox"/> 1 x 30л	<input type="checkbox"/> 1 x 60л	<input type="checkbox"/> 2 x 20л	<input type="checkbox"/> 4 x 13л
<input type="checkbox"/> 4 x 5л	<input type="checkbox"/> 12 x 3л	<input type="checkbox"/> 24 x 1л	<input type="checkbox"/> 12 x 2л
<input type="checkbox"/> 12 x 1л + 1 x 20л	<input type="checkbox"/> 6 x 3л + 2 x 13л	<input type="checkbox"/> 12 x 1л + 2 x 13л	
<input type="checkbox"/> 12 x 1л + 1 x 20л	<input type="checkbox"/> 12 x 1л + 6 x 3л	<input type="checkbox"/> 12 x 1л + 6 x 2л	

**Тип объекта измерения (откуда берется проба)**  Открытый канал/резервуар  Закрытая емкость  
 Трубопровод укажите внутренний диаметр

**Тип взрывозащиты**  Безопасная зона  Другое

**Длина пробоотборной линии** Горизонтальная, м  Вертикальная, м

**Давление рабочей среды (укажите ед.)** Мин.  Макс.

**Диапазон температур рабочей среды** Мин.  Макс.  °C

Если есть необходимость в применении датчиков для измерения следующих аналитических параметров, отметьте один или два параметра с указанием диапазона измерения

<b>Показатель pH</b>	<input type="checkbox"/>	Мин. <input type="text"/>	Рабоч. <input type="text"/>	Макс. <input type="text"/>
<b>Окислительно-восстановительный потенциал (Redox)</b>	<input type="checkbox"/>	Мин. <input type="text"/>	Рабоч. <input type="text"/>	Макс. <input type="text"/>
<b>Удельная электропроводимость</b>	<input type="checkbox"/>	Мин. <input type="text"/>	Рабоч. <input type="text"/>	Макс. <input type="text"/>
<b>Мутность</b>	<input type="checkbox"/>	Мин. <input type="text"/>	Рабоч. <input type="text"/>	Макс. <input type="text"/>
<b>Растворенный кислород (O<sub>2</sub>)</b>	<input type="checkbox"/>	Мин. <input type="text"/>	Рабоч. <input type="text"/>	Макс. <input type="text"/>
<b>Остаточный свободный хлор</b>	<input type="checkbox"/>	Мин. <input type="text"/>	Рабоч. <input type="text"/>	Макс. <input type="text"/>
<b>Нитраты</b>	<input type="checkbox"/>	Мин. <input type="text"/>	Рабоч. <input type="text"/>	Макс. <input type="text"/>

<b>Электропитание преобразователя</b>	<input type="checkbox"/> 220 В AC	<input type="checkbox"/> 24 В AC/DC
<b>SD-карта для хранения информации</b>	<input type="checkbox"/> Требуется	<input type="checkbox"/> Не требуется

<b>Выходные сигналы</b>	<input type="checkbox"/> 4...20мА	x	<input type="text"/>	количество сигналов
	<input type="checkbox"/> реле	x	<input type="text"/>	количество сигналов
	<input type="checkbox"/> Profibus	<input type="checkbox"/> Webserver	<input type="checkbox"/> Modbus	<input type="checkbox"/> Ethernet
<b>Входные сигналы</b>	<input type="checkbox"/> 4...20мА	x	<input type="text"/>	количество сигналов
	<input type="checkbox"/> реле	x	<input type="text"/>	количество сигналов

### Дополнительные аксессуары

- для корпуса

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Смотровое окно, верхняя дверца | <input type="checkbox"/> Стоппер для двери       |
| <input type="checkbox"/> Ролики (2 фикс + 2 шарнирных)  | <input type="checkbox"/> Замок (2 шт.) + 4 ключа |

- электрические

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Встроенный датчик температуры | <input type="checkbox"/> Внешний датчик температуры |
|--|---|

### Дополнительные требования и комментарии

**Дополнительные требования по комплектации, пусконаладочным работам и монтажу:**

Дата заполнения

Распечатать