

Версия: 08.2013

## Опросный лист для подбора уровнемеров и датчиков предельного уровня

**Предприятие-заказчик:** \_\_\_\_\_

**Контактное лицо** \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., Должность)

**Тел./Факс:** \_\_\_\_\_ **E-mail:** \_\_\_\_\_

**Позиционное обозначение и кол-во приборов:** \_\_\_\_\_

**Измеряемый продукт**  Жидкий  Сыпучий  Пульпа

**Задача**  Сигнализация уровня  Непрерывное измерение уровня

**Тип резервуара** \_\_\_\_\_

**Минимальный измеряемый уровень /  
Уровень сигнализации от сухого хода**  мм от дна емкости / байпаса

**Максимальный измеряемый уровень /  
Уровень сигнализации от переполнения**  мм от дна емкости / байпаса

**Длина зонда, мм (для контактных СИ)**  мм

**Требуемая погрешность измерения**

**Дополнительное  
оборудование в емкости** \_\_\_\_\_

**Позиция монтажа прибора** \_\_\_\_\_

**Полная высота емкости включая монтажный патрубок**  мм **Высота монтажного патрубка**  мм

**Ду монтажного патрубка**  мм

**Название, состав измеряемого продукта** \_\_\_\_\_

**Агрессивность рабочей среды**  Да  Нет

**Рабочее давление газовой подушки в емкости, бар** мин.  норм.  макс.

**Рабочая температура в месте крепления прибора, °C** мин.  норм.  макс.

**Температура окружающей среды, °C** мин.  норм.  макс.

**Рабочая плотность среды, кг/м<sup>3</sup>** мин.  макс.

**Диапазон размеров частиц сыпучего продукта**  мм

**Наличие вибрации**  Есть  Нет

**Материал емкости или байпаса** \_\_\_\_\_

**Характеристика рабочей среды**  Коррозивная  Имеет тенденцию к налипанию

Имеет тенденцию к пыле- или туманообразованию

Имеется легкая пена  Имеется плотная пена

Конструктивное исполнение (измерительный блок - преобразователь)  Компактное  Раздельное, на расстоянии  метров

Тип рабочего соединения

(укажите размер и тип соединения)

Размеры в мм или ГОСТ: \_\_\_\_\_

Взрывобезопасное исполнение (укажите категорию)  Нет  EEx ia  EEx d

Выходной сигнал, цифровой

Выходной сигнал, аналоговый

Выходной сигнал, дискретный

Беспроводная передача WirelessHART  Да

Электропитание   Наличие дисплея

Комплект поставки  Модем HART-USB  Защитный козырек

Выносной дисплей  Регистратор безбумажный

Управление технологическим процессом   Барьер искрозащиты

Система блокировок/ПАЗ

Ответные части или фланцы, крепёж и прокладки для монтажа

Размеры установки

*Схема установки (если имеется в электронном формате)*

Дополнительные замечания и требования по монтажу, комплектации, особенностям процесса